

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr.	487-3060
Artikel/Modell	SARO Grundregal 800 x 600 x 1800mm 4 glatte Böden
GTIN	4017337 062119



- Material: Edelstahl Rostfrei 1.4301
- Regalständer aus 25 x 25 x 1,2 mm Vierkantrohr, Querstreben aus gekantetem Flachprofil 52 x 2 mm.
- Fest eingeschweißte Bolzen 0,7 mm, Abstand 150 mm zur Auflage der Fachböden.
- Abdichtung der Regalständer durch Schraubfüße mit Höhenverstellung an den unteren und Kunststoffstopfen an den oberen Rohrenden.
- Gelochte Fachböden von 600 -1000 mm Länge mit 0,8 mm, ab 1200 mm Länge mit 1,0 mm Blechstärke.
- Versetzte Lochreihen, gratfrei gesenkten Langlöcher 40 x 15 mm
- Alle Fachböden längsseitig 50 mm und stirnseitig 43 mm abgekantet und gratfrei nach innen gefalzt.
- Diagonalverstrebungen Flachstahl 25 x 2 mm / inklusiv Hutmuttern zur Befestigung.
- Eckanbau mit Eckverbindungsklammern aus Edelstahl möglich.
- Bei Eckanbau verringert sich die Fachlast der tragenden Böden auf 70% der unten angegebenen Werte.
- Abm.: B 800 x T 600 x H 1800 mm
- Gewicht: 25 kg

Ursprung	
Zolltarifnummer	94032080
Händler	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827