

Technisch specificatieblad

Quick-klem, zwart

Artikelnr. 2149559



PP Polypropyleen

OBO Quick-klem type 2955/...: voor alle metrische stalen pantserbuis, en lichte en zware metrische kunststof buis. Geschikt voor bevestiging van de OBO Quick-Pipe. De buis kan eenvoudig in de klem worden geklikt: de klem draait automatisch in de juiste positie. Universele bevestigingsmogelijkheid; koppelbaar met de OBO Multi-Quick- en star Quick-klem. Sleufgat voor zijdelings uitlijnen bij de montage door middel van houtschroef of inslagplug. De klemmen M16 tot en met M32 kunnen op schroefdraad M6 worden vastgeschroefd. Aanbevolen bevestigingsafstand 50-60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20°C kamertemperatuur zie tabel.

Stamgegevens

Bestelnr.	2149559
Type	2955 M16 SW
Omschrijving 1	Kabelbuis-klem Quick koppelbaar
Dimensie	M16
Kleur	diepzwart
RAL-nummer	9005
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,25 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Quick-klem, zwart

Artikelnr. 2149559



Technische gegevens



Afmeting A	15,00 mm
Afmeting B	21,50 mm
Afmeting C	11,2 mm
Afmeting D	15,70 mm
Afmeting E	7,00 mm
Afmeting F	4,20 mm
Afmeting H	17,60 mm
Afmeting H1	24,40 mm
Afmeting h	10,00 mm
Afmeting L	8,30 mm
Afmeting L1	10,80 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/buizen	1
Uittrekwaarden	75 N
Type bevestiging	Schroefgat
Gesloten	<input type="checkbox"/>
Nominale grootte	M16
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Met inlage	<input type="checkbox"/>
Klemmontage	Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>