


Technisch specificatieblad

Hoekstuk 60

Art.-Nr. 6069410



Hoekstuk voor kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.



St Staal

DD bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Opmerking extra producttekst | Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

Stamgegevens

Bestelnr.	6069410
Type	REV 60 DD
Omschrijving 1	Hoekverbinder
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	DD
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	32,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Hoekstuk 60

Art.-Nr. 6069410



Technische gegevens



Lengte	240,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmetingen	240 x 130 mm
Uitvoering	Hoekstuk
Plaatdikte	1,25 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder horizontaal	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Verbindingstype	Schroefverbinder