

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1169408



Geschikt voor platte, hoek- en U-ijzers met een materiaaldikte van 4-12 mm.
Klem en schroef van vuurverzinkt staal.
Druk wand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.

Uitvoering met aanlasbare moer en/of tegenmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden of voor trillingsvastheid op aanvraag!




St Staal
FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1169408
Type	2056F 40 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Dimensie	34-40mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	8,50 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting A	23,00 mm
Afmeting B	45,00 mm
Afmeting C	34 mm
Afmeting E	13,00 mm
Afmeting G	M8
Afmeting H	74,00 mm
Afmeting L	37,50 mm
Afmeting t	2,00 mm
Afmeting x	5,50 mm
Aantal kabels/buizen	1
Max. aandraaimoment	5,00 Nm
voor 1 kabel H	74,00 mm
voor 1 kabel L	37,50 mm
voor 2 kabels H	116,00 mm
voor 2 kabels L	44,50 mm
voor 3 kabels H	159,00 mm

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand



Artikelnr. 1169408

Technische gegevens

voor 3 kabels L	56,50 mm
voor buisdiameter	40 mm
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met kunststof tegenwand	<input checked="" type="checkbox"/>
Met metalen tegenwand	<input type="checkbox"/>
Montagetype	Vlak profiel
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Spanbereik D	34,00 - 40,00 mm
Extra oppervlak	thermisch verzinkt
Extra materiaal	staal