

Luna Deco Opal 80lm 3000K Ra>80 Dimbaar, afhankelijk van driver

Artikelcode: 630043
 EAN: 7021986300437



Elektrisch

System wattage: 4W
 Spanning: 24V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 80lm
 Werkzaamheid: 20 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Lens
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Dimbaar, afhankelijk van driver

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III
 Maximale belasting: 70 kg

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: G

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium en roestvrij staal
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Buiten
 Kabel: Kabel 1m

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 90
 Diameter (mm) D: 54
 Cut-out (mm): 40
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.338 / 0.308

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 135 x 85 x 65

