

Toetsenmodule  
TM 612-3 AG  
210004999-00



## Productomschrijving

Toetsenmodule met naambordjestoets, 3 naambordjes en 3 gescheiden oproeptoetsen met belsymbool.

## Technische gegevens

Opschriftenveld (mm) B x H:	65 x 28
Oproeptoets (mm) B x H:	24 x 32
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TM 612-3 AG	Toetsenmodule	Antraciet grijs	A	210004999-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00


## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TM 612-3	Klemmenblok	Zwart	E	210007298-00
TM 612-3, BTM 650-03 AG	Naambordje compleet	Antraciet grijs	E	210007070-00
TM 612-3, BTM 650-03 AG	Beltoets met belsymbool	Antraciet grijs	E	210007071-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Beletteringsinleg voor naambordje	Wit	E	210007478-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Toetsenmodule  
TM 612-3 AG

210004999


Pagina 2



Toetsenmodule  
TM 612-3 AG

210004999

Pagina 3



---

Vario 611 Montagehandleiding  
TM 612-...

Productinformatie	723 kB	<a href="#">downloaden</a>
Conformiteitsverklaring	715 kB	<a href="#">downloaden</a>
Extra informatie	140 kB	<a href="#">downloaden</a>
Systeemhandboek	2,5 MB	<a href="#">downloaden</a>