

## Key Features

Bildschirmdiagonale	27 Zoll / 68,58 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	Superclear® IPS / 178 / 178 Grad
Konnektivität	HDMI / VGA
Besonderheit	Edge 4 Edge-Design - Dünne Rahmenbreite




300 cd/m<sup>2</sup>  
**HELLIGKEIT**



5 ms  
**REAKTIONSZEIT**



1.000:1  
**KONTRAST**



1920 x 1080 / Full-HD  
**AUFLÖSUNG**



178°  
**SUPERCLEAR® IPS  
PANEL**

## Produkt Beschreibung

Der ViewSonic® VA2719-SH ist ein 27 Zoll-Full-HD-Monitor mit flexibler Konnektivität und hervorragendem Betrachtungswinkel. Er bietet eine erstaunliche Bildschirmleistung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und der SuperClear® IPS-Technologie erzeugt der VA2719-SH brillante Farben und erreicht so eine hervorragende Bildschirmdarstellung bei jedem Betrachtungswinkel. Das schlanke Edge 4 Edge-Design dieses Monitors verspricht ein nahezu nahtloses Anzeigelerlebnis ideal für Multi-Monitor-Setups. Zudem minimiert die Flicker-Free-Technologie zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms. Dank umfangreicher Anschlussmöglichkeiten, wie HDMI oder VGA, ist der Business-Monitor flexibel einsetzbar.

## Technische Daten

### PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	Superclear® IPS
Bildschirmdiagonale	27" / 68,58 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16:9
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50 M : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Farben	16,7 Mio.
Produktfarbe (Display / Standfuß)	Schwarz / Schwarz

### INGÄNGE

HDMI (1.4 mit HDCP)	1
VGA	1

### AUSGÄNGE

Audio (3,5mm)	1
---------------	---

### FEATURES

Eye-Care-Technologie	Flicker-Free-Technologie, Blaulichtfilter
Eco-Mode	Ja

### ERGONOMIE

Neigungswinkel	20 bis -5 Grad
----------------	----------------

### WANDHALTERUNG (B x H)

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

### ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	620 x 444 x 250 mm
Monitor ohne Fuß	620 x 362 x 45 mm
Verpackung	695 x 470 x 136 mm

### GEWICHT

Monitor mit Fuß	5,6 kg
Monitor ohne Fuß	4,5 kg
Verpackung	7,1 kg

### LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Verbrauch (typisch)	28 Watt
Verbrauch (jährlich)	41 kWh
Verbrauch (eco)	15 Watt
Verbrauch (standby)	<0,3 Watt
Verbrauch (off)	<0,3 Watt

### NORMEN



Normen	CE, WEEE, RoHS, FCC, ISO13406-2, CB, EuP, CU
--------	--

### GARANTIE

3 Jahre Vorab-Austausch-Service
---------------------------------

### LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,5 m)	1
VGA-Kabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1



1. Kontrollsteuerung  
2. Netzkabel-Anschluss

3. VESA- Halterung  
100 x 100 mm

4. HDMI-Eingang  
5. VGA-Eingang

6. Audio-Ausgang