

ES APG 80 DIN 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	10mm ² , Indent-Crimp
Best.-Nr.	1502830000
Typ	ES APG 80 DIN 10
GTIN (EAN)	4050118310948
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 14. Juni 2023 10:08:30 MESZ

Katalogstand 09.06.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

ES APG 80 DIN 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 349,3 g

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max. 10 mm² Leiterquerschnitt max. AWG 8

Crimpeinsätze

Crimpbreite 8 mm Crimpbreite in mm 8
 Crimpquerschnitt Kupfer 10

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil Indent-Crimp
 Kabelschuhquerschnitt nominal 10 mm²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)
 Broschüren