



Für Ausgänge und Durchbrüche

Durchführungstüllen

Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz.


Hauptmerkmale

- Schützt Kabel vor scharfen Kanten
- Bietet zusätzlich Zugentlastung
- Flexibel und leicht zu verarbeiten
- Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse




Durchführungstüllen, auch für Langlöcher.


MATERIAL	PVC, flammwidrig (PVC-FR)	Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C	
Härte Shore-A	55±5	70±5
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V0	UL94 HB




HV1101




HV1201 bis HV1218




HV1301 bis HV1305




HV1401




HV1402




HV1502




HV1606 bis HV1608



HV1606 bis HV1608



HV1606 bis HV1608



Für Ausgänge und Durchbrüche

Durchführungstüllen

TYP	Zeichnung	Außen Ø (OD)	Ø Befestigungs- loch (FH)	Ø D	Höhe (H)	Höhe (H2)	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
HV1101		25,5	19,0	12,0	10,0	1,6	PVC-FR	Schwarz (BK)	500 Stk.	633-01010
HV1212		9,0	6,0	4,0	7,0	1,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	2.000 Stk.	633-02120
HV1201		9,5	6,4	4,0	5,6	1,6	PVC-FR	Schwarz (BK)	2.000 Stk.	633-02010
HV1201B		9,5	6,4	4,0	6,5	2,5	PVC-FR	Schwarz (BK)	2.000 Stk.	633-02020
HV1215		10,0	8,0	6,0	5,0	1,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	2.000 Stk.	633-02150
HV1209		11,0	9,0	4,0	5,5	1,5	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-02090
HV1208		14,0	9,5	8,0	8,0	1,5	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-02080
HV1207		14,0	10,0	6,0	6,4	1,5	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-02070
HV1218		14,0	10,0	6,0	9,0	4,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-02180
HV1216		14,5	8,0	5,0	6,5	1,5	PVC-FR	Schwarz (BK)	2.000 Stk.	633-02160
HV1210		15,0	9,0	6,0	10,5	2,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-02100
HV1203		17,5	12,0	10,0	6,8	2,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-02030
HV1204		17,5	12,0	10,0	8,8	4,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-02040
HV1206		17,5	12,0	10,0	10,8	6,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-02060
HV1205		17,5	13,5	10,0	8,7	4,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-02050
HV1303			15,9	11,0	8,0	6,4	1,6	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.
HV1301	15,9		11,0	8,0	7,0	1,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-03010
HV1302	15,9		11,0	8,0	9,0	3,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-03020
HV1304	15,9		11,0	8,0	10,8	6,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-03040
HV1305	24,0		18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	500 Stk.	633-03050
	24,0		18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	Weiß (WH)	500 Stk.	633-03059
HV1401		15,9	9,5	5,0	4,8	0,8	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-04010
HV1402		23,0	18,5	6,0	7,0	2,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	1.000 Stk.	633-04020
HV1502		11,5	8,0	6,5	8,0	1,5	PVC	Schwarz (BK)	2.000 Stk.	633-05020
HV1606		31,0	25,0	17,0	11,0	3,0	PVC-FR	Grau (GY)	500 Stk.	633-06068
HV1607		43,0	37,0	29,0	11,0	3,0	PVC-FR	Grau (GY)	250 Stk.	633-06078
HV1608		58,0	52,0	44,0	11,0	3,0	PVC-FR	Grau (GY)	250 Stk.	633-06088

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.