

**Dispomed Witt oHG**  
 Am Spielacker 10 -12, D-63571 Gelnhausen  
 Tel.: (+49) 0 60 51 - 96 23 -0  
 Fax.: (+49) 0 60 51 - 96 23 -0  
 eMail: info@dispomed.de




**Dispomed®**

## NEOJECT® Ultradünnwandkanülen, Standardgrößen

**Ultradünnwandkanülen für die Intravenöse, Intramuskuläre, subkutane oder intraarterielle Injektion.**

- Präzisions-Lanzettenschliff, long bevel
- Trockensilikonisierung
- saubere Verleimung
- Trockensilikonisierung
- Hohe Durchflussrate
- Transparenter Luer-Lock Ansatz, Farbcode nach ISO Norm 6009
- Peel-open Verpackung
- Sterile EO (Ethylenoxid) gemäß ISO 11135-1



				<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
Nr. 1	0,90 x 40	20G x 1 1/2"	gelb	10001	100 / 3000	3043168
Nr. 2	0,80 x 40 <sup>mm</sup> <i>Nadel</i>	21G x 1 1/2"	grün	10002	100 / 3000	3043174
Nr. 12	0,70 x 30	22G x 1 1/4"	schwarz	10012	100 / 3000	3043180
Nr. 14	0,60 x 30	23G x 1 1/4"	blau	10014	100 / 3000	3043197
Nr. 16	0,60 x 25	23G x 1"	blau	10016	100 / 3000	3043205
Nr. 17	0,55 x 25	24G x 1"	violett	10017	100 / 3000	3043211
Nr. 18	0,45 x 23	26G x 7/8"	braun	10018	100 / 3000	3043228
Nr. 20	0,42 x 19	27G x 3/4"	grau	10020	100 / 3000	3043234