

Rollcart Flaschenkarre

Traglast 200 kg, für 2x40/50 l Flasche,
Ladungssicherung durch
Flaschenhalterung mit
Sicherungskette, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5010 Enzianblau, Räder mit
Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 202911




Rollcart Flaschenkarre für 2x40/50-Liter-Flaschen

Flaschenkarre





- Traglast 200 kg
- für 2x40/50 l Flasche
- Höhe x Breite 1280 x 840 mm
- passend für Flaschen mit Ø 210 mm
- mit Schweißdrahtköcher an beiden Holmen
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 400 mm
- Naben mit Rollenlager
- ohne Stützrad
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportkarre	Durchmesser Rad	400 mm
Karrentyp	Flaschenkarre	Stützrad	nein
Traglast	200 kg	Karre Ausstattung	Schweißdrahtköcher an beiden Holmen
Kapazität	2x40/50 l	Sicherheitsgriff	ja
für Flaschendurchmesser	210-250 mm	Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Material	Stahl	Höhe	1280 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	840 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	Vollgummi	Garantie	5 Jahre
Radlager	Rollenlager	Gewicht	33 kg

Zubehör

202920		Werkzeugkasten für Flaschenkarre, Aus Stahl
--------	---	---

Dazu passt auch ...

144744		Gasflaschenschrank, für 10 x 11 kg Gasflaschen oder 4 x 33 kg Gasflaschen, Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 860 x 720 mm, mit Dach, mit Flügeltür, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
201077		Fassbock, für 2 x 200-Liter-Fass, Fassauflage mit Winkel, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
206148		Fasspumpe, für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 2000 mPas, maximale Förderleistung 0,25 Liter pro Hub, Tauchrohr Länge 920 mm
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung