

bott

Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1500 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Schrank, 1 Ablageboden, Mit Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Artikelnummer: 231765







Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1500 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 20 mm
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 1 Schrank, 1 Ablageboden
- Mit Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Material Gestell	Stahl
Tischtyp	Werkbank	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Gestellform	4-Fußgestell	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Höhe	930 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1500 mm	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Tiefe	600 mm	Türen Anzahl	1 Stück
Stärke Platte	20 mm	Türtyp	Flügeltür
höhenverstellbar	nein	fahrbar	nein
Werkbank Ausstattung	1 Schrank, 1 Ablageboden	Gewicht	86,314 kg
Material Platte	Multiplex		

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen