

hofs

## Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 400 mm, Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 602954



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs System-Schraubregal

### Grundregal

Lagerregal - Grundfeld

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 400 mm
- Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 400 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen





Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen

- Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

## Technische Details




Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regaltyp	Lagerregal	Böden / Ebenen Stabilität	3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Regalsystem	Schraubsystem	Nutzung	einseitig
Regalfeld	Grundfeld	Regal Ausstattung	Böden
geeignet für (Branche/Bereich)	Archiv- und Lagerräume	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Material	Stahl	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhe	2000 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Breite	1300 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Tiefe	400 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	125 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
Feldlast	625 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachbreite	1300 mm	Garantie	5 Jahre
Fachtiefe	400 mm	Gewicht	34,72 kg

## Zubehör

592599		Fachteiler, Für Schraubregal, Höhe x Tiefe 300 x 400 mm, Freistehend, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
601066		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 400 mm, Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

602965		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 400 mm, Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
643714		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1300 x 400 mm, Für eine Fachlast von 125 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
734423		Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 525 x 400 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand
734434		Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 1050 x 400 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand
734514		Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 525 x 1300 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand
734547		Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 1050 x 1300 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand
734729		Gitterrückwand für Schraubregal - Grundfeld, Höhe x Breite 2000 x 1300 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand
734853		Gitterrückwand für Schraubregal - Grundfeld, Höhe x Breite 2500 x 1300 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand
734886		Gitterrückwand für Schraubregal - Grundfeld, Höhe x Breite 3000 x 1300 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand
735018		Schüttgutleiste, Für Schraubregal - Grundfeld, Höhe x Breite 100 x 1300 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
735153		Fußblende, Für Schraubregal - Grundfeld, Höhe x Breite 100 x 1300 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen