


- Fixed output voltages
- Specially designed for IT-equipment
- Exchangeable DC plugs
- Available in 120 V version
- Approvals:
 - Medically approved (EN 60601) 12 / 24V version (9819)
 - For updates: see www.mascot.no
- Faste utgangsspenninger
- Spesielt konstruert for IT-utstyr
- Utskiftbare DC plugger
- Tilgjengelig i 120 V versjon
- Godkjenninger:
 - Medisinsk godkjent (EN 60601) 12 / 24V versjon (9819)
 - For oppdat.: se www.mascot.no



9819

Technical specifications	Tekniske data	9619 - 13,2 V*
Input voltage:	Inngangsspenning:	190-264 VAC / 240-360 VDC 120V: 90+130VAC/127-180 VDC
Output voltage:	Utgangsspenning:	13,2 ± 0,1 VDC
• Internally adjustable:	• Innvendig justerbar:	10,0 - 15,0 V
Max. output power:	Maks. utgangseffekt:	36 W
Max. load current:	Maks. laststrøm:	2,4 A
Load regulation:	Lastregulering:	< 20 mV
Line regulation:	Linjeregulering:	< 20 mV
Switch frequency:	Svitsjefrekvens:	40 kHz
Temperature range:	Temperaturområde:	-10°C - +40°C
Ripple:	Rippel:	< 30 mV p-p 40 kHz/100 Hz
Current limiting:	Strømbegrensning:	Min. 2,6 A, max. 3,1 A
Overvoltage protection:	Overspenningsbeskyttelse:	zener
Insulation class:	Isolasjonsklasse:	II
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:	EN 60065, EN 60950
EMC standards	EMC standarder	
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1
Output terminals	Utgangsterminaler	
• Cord with/without plug:	• Sek. ledning med/uten plugg:	Accessories / Tilbehør
Dimensions without plug (LxWxH):	Mål uten plugg (LxBxH):	100 × 63 × 47 mm
Weight:	Vekt:	250 g

* Some technical specifications may differ for other models and voltage versions. / Visse tekniske data kan variere for de forskjellige modeller og spenningsversjoner.

Voltage versions 9619 - Spenningsversjoner 9619

Output (VDC) Utgang (VDC)		Input (VAC) Inngang (VAC)	Max. current (A) Maks. strøm (A)	Max. output power (W) Maks. utgangseffekt (W)
Nom. Nom.	Internally adjustable Innvendig justerbar			
7,5	4,5 - 7,8	230	3,0	23,4
9	7,5 - 12,0	230	2,8	33,6
13,2	10,0 - 15,0	120* / 230	2,4	36
18,2	15,0 - 24,0	230	1,7	40,8
24,4	24,0 - 30,0	230	1,3	39

* UL-approved (UL 1950) / UL-godkjent (UL 1950)