

Herkömmliche kompakte Nylon-Kabelvorhängeschlösser

Kompakte & leichte Vorhängeschlösser – für eine benutzerfreundliche und effiziente Energiekontrolle!



- Gehäuse aus nicht leitendem Nylon, PVC-überzogenes Stahlkabel
- Mindestgewicht für das Vorhängeschloss ist nur 40 g
- Schließzwangsystem
- Maximale Betriebstemperatur: 120 °C
- Der kleine Kabeldurchmesser eignet sich ideal zum Absperren von Geräten mit Löchern von 5 mm, die nahe aneinander liegen.
- Lasergravur vorne, hinten und an den Seiten möglich

Die Schlösser werden mit Keyed Different- oder Keyed Alike-Schlüsseinteilung geliefert. Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseinteilung ist möglich. Vorhängeschlösser werden mit englischen/französischen Etiketten geliefert.



Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelbreite (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Kabellänge 200 mm								
KA - Gleichschließende Schlösser								
146128	Rot	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146129	Gelb	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146130	Blau	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146131	Grün	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195946	Schwarz	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195947	Braun	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195948	Grau	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195949	Orange	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195950	Violett	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195951	Weiß	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
KD - Verschiedenschließende Schlösser								
146120	Rot	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146121	Gelb	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146122	Blau	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146123	Grün	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195934	Schwarz	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195935	Braun	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195936	Grau	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195937	Orange	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195938	Violett	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195939	Weiß	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195972	Rot	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195973	Gelb	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195974	Blau	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195975	Grün	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195980	Schwarz	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195981	Braun	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195982	Grau	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195983	Orange	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195984	Violett	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195985	Weiß	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
Kabellänge 400 mm								
KA - Gleichschließende Schlösser								
146132	Rot	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146133	Gelb	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146134	Blau	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146135	Grün	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195952	Schwarz	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195953	Braun	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195954	Grau	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195955	Orange	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195956	Violett	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195957	Weiß	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
KD - Verschiedenschließende Schlösser								
146124	Rot	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146125	Gelb	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146126	Blau	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146127	Grün	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195940	Schwarz	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195941	Braun	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195942	Grau	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195943	Orange	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195944	Violett	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195945	Weiß	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195976	Rot	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195977	Gelb	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195978	Blau	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195979	Grün	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195986	Schwarz	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195987	Braun	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195988	Grau	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195989	Orange	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195990	Violett	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195991	Weiß	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6