

MNX PCM 95/60 G



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 95/60 G
Artikelnummer: 6016331
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074054777
E-Nummer:
Finland: 3421392
Dänemark: 8212027569
Schweden: 2535300
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorrägungen und PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	100	100	60	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	3.9	3.9	2.4	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Zertifikate:
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Germanischer Lloyd (GL)
Temperatur Bereich:				Underwriters Laboratories
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Det Norske Veritas
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			UL Canada
Zubehör:				Gost R
MIV 95	Montageplatte			
MIN 8	Tragschiene TS 15			
B-3	Tragschiene TS 35			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

