

Produktdatenblatt

2478PJO075P60

EAN 4031582302387

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), grauspurlos, Gleitlager, Plattenbefestigung

Optional:

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung PJO durch YGO.



Rad-Ø	75 mm
Reifenbreite	25 mm
Plattenabmessung	67 x 60 mm
Plattenlochabstand	48/40 x 48/40 mm
Plattenloch	6,3 mm
Bauhöhe	100 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.159 Kg / daN
Tragfähigkeit	75 Kg / daN
Tragfähigkeit, statisch	150 Kg / daN
Härte der Lauffläche	A 87 Shore

