









Ficha técnica

Rueda Z-BP BLANCO 2-0042

Codigo				Tipo cojinete Eje					
2-0042	60	60	25	—	70x55	55x42	8	84	59




Características

SopORTE embutido con chapa de acero hasta 2 mm de espesor.
Acabado cincado brillante.
SopORTE con rodamiento de bolas.
Fabricadas según normas europeas EN 12528.

Datos técnicos

Diámetro: 60 mm
Carga: 60 kg
Tipo de cojinete: Cojinete Liso
Ancho de Banda de rodadura: 25 mm
Medidas de placa superior: 70x55 mm
Distancia entre agujeros: 55x42 mm
Diámetro agujero sujeción platina: 8 mm
Altura total: 84 mm
Radio de giro: 59 mm

Archivos CAD



Rueda

BP Blanco (Polipropileno-Plastico)
Rueda de polipropileno blanco
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Productos relacionados

