

Artikelnummer: 308696

Kurzbeschreibung: Silocontainer type SG 600, insteekgaten voor hefwegen, inhoud 600 liter, gegalvaniseerd

Langbeschreibung: Silocontainer type SG 600, insteekgaten voor hefwegen, inhoud 600 liter, gegalvaniseerd: De silocontainer van het type SG 600 is uitgerust met een handgreepschaarvergrendeling en praktische ingangsvakken. De silocontainer kan ook gestapeld worden om ruimte te besparen. De silocontainer type SG 600 heeft een totale capaciteit van ongeveer 600 liter stortgoed en is verzinkt. Het frame van de silotrichter is gemaakt van profielstaal, terwijl de rondom versterkte trechter is gemaakt van plaatstaal. Met de speciale handgreepschaarvergrendeling van 300 x 300 mm is het ledigen van het stortgoed eenvoudig en veilig. De silocontainer is uitgerust met 175 mm grote ingangsvakken voor eenvoudig transport. Dankzij de stapelhoeken op de silocontainer van het type SG 600 kan deze praktisch en plaatsbesparend worden opgeslagen.

Technische details

- Speciale handgreep met schaarvergrendeling: 300 x 300 mm
- Frame van profielstaal, gegalvaniseerd, gegalvaniseerd
- Trechter van plaatstaal met omtrekversterking
- Met vorkheftruckzakken
- Inhoud: 600 l.
- Trechter: L 1010 x B 780 x H 1380 mm.
- Binnenafmetingen van de inrijvakken: B 175 x H 65 mm
- Afstand tussen de ingangsvakken: 565 mm
- Afmetingen: L 1090 x B 860 x B 860 x H 1550 mm
- Eigen gewicht: 157 kg

Info: speciale uitvoeringen, bijv. in roestvrij staal, op aanvraag leverbaar.

