

Stahl- & Edelstahl-Schneideringverschraubungen ISO 8434-1

Einstellbare T-Einschraubverschraubungen				metrisch	
Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr Ø	Einschraub-	
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	gewinde	
leichte Baureihe					
ET 6 LM	ET 6 LM ES	ET 6 LM NC	6 L	M 10 x 1	
ET 8 LM	ET 8 LM ES	ET 8 LM NC	8 L	M 12 x 1,5	
ET 10 LM	ET 10 LM ES	ET 10 LM NC	10 L	M 14 x 1,5	
ET 12 LM	ET 12 LM ES	ET 12 LM NC	12 L	M 16 x 1,5	
ET 15 LM	ET 15 LM ES	ET 15 LM NC	15 L	M 18 x 1,5	
ET 18 LM	ET 18 LM ES	ET 18 LM NC	18 L	M 22 x 1,5	
ET 22 LM	ET 22 LM ES	ET 22 LM NC	22 L	M 26 x 1,5	
ET 28 LM	ET 28 LM ES	---	28 L	M 33 x 2	
ET 35 LM	ET 35 LM ES	---	35 L	M 42 x 2	
ET 42 LM	ET 42 LM ES	---	42 L	M 48 x 2	
schwere Baureihe					
ET 6 SM	ET 6 SM ES	ET 6 SM NC	6 S	M 12 x 1,5	
ET 8 SM	ET 8 SM ES	ET 8 SM NC	8 S	M 14 x 1,5	
ET 10 SM	ET 10 SM ES	ET 10 SM NC	10 S	M 16 x 1,5	
ET 12 SM	ET 12 SM ES	ET 12 SM NC	12 S	M 18 x 1,5	
ET 14 SM	ET 14 SM ES	ET 14 SM NC	14 S	M 20 x 1,5	
ET 16 SM	ET 16 SM ES	ET 16 SM NC	16 S	M 22 x 1,5	
ET 20 SM	ET 20 SM ES	ET 20 SM NC	20 S	M 27 x 2	
ET 25 SM	ET 25 SM ES	ET 25 SM NC	25 S	M 33 x 2	
ET 30 SM	ET 30 SM ES	---	30 S	M 42 x 2	
ET 38 SM	ET 38 SM ES	---	38 S	M 48 x 2	



Einstellbare T-Einschraubverschraubungen				G-Gewinde	
Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr Ø	Einschraub-	
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	gewinde	
leichte Baureihe					
ET 6 LR	ET 6 LR ES	ET 6 LR NC	6 L	G 1/8"	
ET 8 LR	ET 8 LR ES	ET 8 LR NC	8 L	G 1/4"	
ET 10 LR	ET 10 LR ES	ET 10 LR NC	10 L	G 1/4"	
ET 12 LR	ET 12 LR ES	ET 12 LR NC	12 L	G 3/8"	
ET 15 LR	ET 15 LR ES	ET 15 LR NC	15 L	G 1/2"	
ET 18 LR	ET 18 LR ES	ET 18 LR NC	18 L	G 1/2"	
ET 22 LR	ET 22 LR ES	ET 22 LR NC	22 L	G 3/4"	
ET 28 LR	ET 28 LR ES	---	28 L	G 1"	
ET 35 LR	ET 35 LR ES	---	35 L	G 1 1/4"	
ET 42 LR	ET 42 LR ES	---	42 L	G 1 1/2"	
schwere Baureihe					
ET 6 SR	ET 6 SR ES	ET 6 SR NC	6 S	G 1/4"	
ET 8 SR	ET 8 SR ES	ET 8 SR NC	8 S	G 1/4"	
ET 10 SR	ET 10 SR ES	ET 10 SR NC	10 S	G 3/8"	
ET 12 SR	ET 12 SR ES	ET 12 SR NC	12 S	G 3/8"	
ET 14 SR	ET 14 SR ES	ET 14 SR NC	14 S	G 1/2"	
ET 16 SR	ET 16 SR ES	ET 16 SR NC	16 S	G 1/2"	
ET 20 SR	ET 20 SR ES	ET 20 SR NC	20 S	G 3/4"	
ET 25 SR	ET 25 SR ES	ET 25 SR NC	25 S	G 1"	
ET 30 SR	ET 30 SR ES	---	30 S	G 1 1/4"	
ET 38 SR	ET 38 SR ES	---	38 S	G 1 1/2"	



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.



Hydraulikpumpen und E-Motoren finden Sie ab Seite 824



Handwerkzeuge ab Seite 960



Hydraulikzylinder ab Seite 915



Hydraulik Druckbegrenzungsventil ab Seite 816

Rexroth Bosch Group

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.