

# Zubehör Rohrschellen - leicht



## Zubehör für Rohrschellen - leichte Baureihe

DIN 3015 T1

Typ	Stahl	Typ	Edelstahl	für Baugröße	benötigte Menge je Schelle
<b>Anschweißplatte</b>					
GR 0 LAP	---	---	---	0, leicht	1 Stk
GR 1 LAP	GR 1 LAP ES	---	---	1, leicht	1 Stk
GR 2 LAP	GR 2 LAP ES	---	---	2, leicht	1 Stk
GR 3 LAP	GR 3 LAP ES	---	---	3, leicht	1 Stk
GR 4 LAP	GR 4 LAP ES	---	---	4, leicht	1 Stk
GR 5 LAP	GR 5 LAP ES	---	---	5, leicht	1 Stk
GR 6 LAP	GR 6 LAP ES	---	---	6, leicht	1 Stk
<b>verlängerte Anschweißplatte mit Befestigungsbohrungen</b>					
GR 0 LAPV	---	---	---	0, leicht	1 Stk
GR 1 LAPV	GR 1 LAPV ES	---	---	1, leicht	1 Stk
GR 2 LAPV	GR 2 LAPV ES	---	---	2, leicht	1 Stk
GR 3 LAPV	GR 3 LAPV ES	---	---	3, leicht	1 Stk
GR 4 LAPV	GR 4 LAPV ES	---	---	4, leicht	1 Stk
GR 5 LAPV	GR 5 LAPV ES	---	---	5, leicht	1 Stk
GR 6 LAPV	GR 6 LAPV ES	---	---	6, leicht	1 Stk
<b>Deckplatte</b>					
GR 0 LDP	---	---	---	0, leicht	1 Stk
GR 1 LDP	GR 1 LDP ES	---	---	1, leicht	1 Stk
GR 2 LDP	GR 2 LDP ES	---	---	2, leicht	1 Stk
GR 3 LDP	GR 3 LDP ES	---	---	3, leicht	1 Stk
GR 4 LDP	GR 4 LDP ES	---	---	4, leicht	1 Stk
GR 5 LDP	GR 5 LDP ES	---	---	5, leicht	1 Stk
GR 6 LDP	GR 6 LDP ES	---	---	6, leicht	1 Stk
<b>Innensechskantschraube DIN 912/ISO 4762 (Verwendung ohne Deckplatte)</b>					
912-M6x20	---	---	---	0, leicht	1 Stk
912-M6x20	912-M6x20 ES	---	---	1, leicht	2 Stk
912-M6x25	912-M6x25 ES	---	---	2, leicht	2 Stk
912-M6x30	912-M6x30 ES	---	---	3, leicht	2 Stk
912-M6x35	912-M6x35 ES	---	---	4, leicht	2 Stk
912-M6x50	912-M6x50 ES	---	---	5, leicht	2 Stk
912-M6x60	912-M6x60 ES	---	---	6, leicht	2 Stk
<b>Sechskantschraube DIN 931/ISO 4014 (Verwendung mit Deckplatte)</b>					
931-M6x30	---	---	---	0, leicht	1 Stk
931-M6x30	931-M6x30 ES	---	---	1, leicht	2 Stk
931-M6x35	931-M6x35 ES	---	---	2, leicht	2 Stk
931-M6x40	931-M6x40 ES	---	---	3, leicht	2 Stk
931-M6x45	931-M6x45 ES	---	---	4, leicht	2 Stk
931-M6x60	931-M6x60 ES	---	---	5, leicht	2 Stk
931-M6x70	931-M6x70 ES	---	---	6, leicht	2 Stk
<b>Aufbauschraube mit Sicherungsblech</b>					
GR 0 LABS	---	---	---	0, leicht	1 Stk
GR 1 LABS	---	---	---	1, leicht	2 Stk
GR 2 LABS	---	---	---	2, leicht	2 Stk
GR 3 LABS	---	---	---	3, leicht	2 Stk
GR 4 LABS	---	---	---	4, leicht	2 Stk
GR 5 LABS	---	---	---	5, leicht	2 Stk
GR 6 LABS	---	---	---	6, leicht	2 Stk

## C-Tragschienen (28 mm) - leichte Baureihe & Doppelrohrschelle

DIN 3015 T1/T3

Typ	Stahl blank	Stahl verzinkt	Typ	1.4571	H	für Baugröße
<b>Schienenlänge 1 m</b>						
TS 28 x 11	TS 28 x 11 V	---	TS 28 x 11 ES	---	11	0 - 6, leicht
TS 28 x 14	TS 28 x 14 V	---	TS 28 x 14 ES	---	14	0 - 6, leicht
TS 28 x 30	TS 28 x 30 V	---	---	---	30	0 - 6, leicht
<b>Schienenlänge 2 m</b>						
TS 28 x 11/2	TS 28 x 11/2 V	---	TS 28 x 11/2 ES	---	11	0 - 6, leicht
TS 28 x 14/2	TS 28 x 14/2 V	---	TS 28 x 14/2 ES	---	14	0 - 6, leicht
TS 28 x 30/2	TS 28 x 30/2 V	---	---	---	30	0 - 6, leicht



## Tragschienenmutter (28 mm) - leichte Baureihe & Doppelrohrschelle

DIN 3015 T1/T3

Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmutter, leichte Baureihe & Doppelrohrschellen

Typ	Stahl verzinkt	Typ	1.4571	Gewinde	für Baugröße (Rohrschelle)	für Baugröße (Doppelrohrschelle)
KMA M6	KMA M6 ES	---	---	M 6	0 - 6, leicht	1, doppelt
KMA M8	KMA M8 ES	---	---	M 8	---	2-5, doppelt

## Reihenanschweißplatten - leichte Baureihe

DIN 3015 T1

Typ	Stahl blank	Anzahl der Schellen	Gesamt-länge	für Baugröße
RAP 0	---	10	298	0, leicht
RAP 1	---	10	394	1, leicht
RAP 2	---	10	508	2, leicht
RAP 3	---	10	723	3, leicht
RAP 4	---	5	297	4, leicht
RAP 5	---	5	370	5, leicht
RAP 6	---	5	446	6, leicht

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.