

Produkttyp-Bezeichnung

RUGGEDCOM RX1500PN LM FX50
 RUGGEDCOM RX1500PN LM FX50 LINE MODULE 4 X 100FX SFP
 BLANK (OHNE OPTISCHEN BUSKOPPLER)



Eignung zum Einsatz

RX1500, RX1501, RX1510, RX1511, RX1512

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse / für
 Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal

4

Anzahl der optischen Anschlüsse / für
 Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal

4

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb
- während Lagerung
- während Transport
- Anmerkung

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

Für eine Dauer von 16 Stunden ist eine maximale
 Betriebstemperatur von +85 Cel zulässig

relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation /
 während Betrieb / maximal

95 %

Schutzart IP

IP40

Bauform, Maße und Gewichte

Bauform

Medienmodul

Breite

20 mm

Höhe

115 mm

Tiefe

180 mm

Nettogewicht

0,35 kg

Beschichtung

nein

Befestigungsart

verschraubt

- Einbau auf Medienmodul-Steckplatz

Ja

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Norm	
<ul style="list-style-type: none"> • für EMV • für Sicherheit / von CSA und UL • für Ex-Zone / von CSA und UL • für Störaussendung • für Störfestigkeit 	<p>FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A)</p> <p>UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-7</p> <p>Hazardous Locations: Class 1 Division 2</p> <p>EN 61000-6-4 (Class A)</p> <p>EN 61000-6-2</p>
Eignungsnachweis	EN 61000-6-2, EN 61000-6-10
<ul style="list-style-type: none"> • CE-Kennzeichnung • C-Tick • KC-Zulassung • E1-Zulassung • Bahnanwendung nach EN 50155 • Bahnanwendung nach EN 50124-1 • IEC 61850-3 	<p>Ja</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p>

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
<ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Industry Mall/RUGGEDCOM-Selektor • zur Webseite: Siemens RUGGEDCOM • zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker • zur Webseite: Industrielle Kommunikation • zur Webseite: Industry Mall • zur Webseite: Information und Download Center • zur Webseite: Bilddatenbank • zur Webseite: CAx-Download-Manager • zur Webseite: Industry Online Support 	<p>http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com</p> <p>http://siemens.com/ruggedcom</p> <p>http://www.siemens.com/snst</p> <p>http://www.siemens.com/simatic-net</p> <p>https://mall.industry.siemens.com</p> <p>http://www.siemens.com/automation/net/catalog</p> <p>http://automation.siemens.com/bilddb</p> <p>http://www.siemens.com/cax</p> <p>https://support.industry.siemens.com</p>

letzte Änderung:

09.03.2015