

Data sheet 813500

Brandstofjerrycan STANDARD 20 I, HDPE

zwart, UN-goedkeuring, rood toebehoren

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Zulassingsnummer UN 3H1/Y/150/XX/D/BAM14061-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=178 mm b=breedte=365 mm
h=hoogte=435 mm



EAN	4007228704914
Kartonnen dozen per laag	4
Fabrikant	hünersdorff
Kleur	zwart
Om eenheid	Stuk
bruto kg	1,3
Minimumordehoeveelheid	3
Breedte kartonnen doos	555
Breedte pallet	0,8
Brutogewicht pallet kg	82,192
Brutogewicht VE kg	3,887
Diepte	178
Lengte pallet	1,2
netto kg	1,1
Stuk/laag	12
Stuk/pallet resp. kist	48
Hoogte pallet	1,91
Hoogte	435
Hoogte kartonnen doos	440
VE	3
Lagen	4
Volumen L	20
Zak in kartonnen doos	0
Aantal kartonnen dozen	16
Gewicht VE	0,587
Lengte kartonnen doos	420
Breedte	365
Volume m3	0,1