


















24568-444 SEITENWAND TYP R, EUROPACPRO, FÜR TEXTILDICHTUNG, 6 HE, 277,75 MM



Combinations of horizontal rails and side panels

*+/- can be combined. +/- combinations not recommended

 Rugged R-R  Heavy H-H  Light L-L  Horizontal rail	-	+	+	+
 Light L-L  Doublet F  Heavy H-H  Rugged R-R	+	+	+	+
 Light L-L  Doublet F  Heavy H-H  Rugged R-R	+	+	-	-

Legend: Light L-L, Doublet F, Heavy H-H, Rugged R-R

PRODUKTBESCHREIBUNG

For high mechanical loads up to 25 g (vibration resistance, shock and vibration requirements e.g. IEC 61587-DL 3)

For high mechanical demands, 19" bracket 3,5mm and side panel 3mm, tox-cold welded together, clear passivated, front anodized

EMV-Schirmkonzept für die Front-/Rückseite. EMV-Textildichtung

Vier Montagelöcher pro 19-Zoll Winkel sorgen für verbesserte Stabilität beim Einschrauben des Baugruppenträgers in einen Schrank oder ein Open Frame Rack

19 Zoll Winkel mit Grifföchern

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Seitenwand

Produktfamilie: EuropacPRO

Typ: Typ R

Höhe: 6-HE

Leiterplattentiefe: 277,75 mm

Anzahl pro Packung: 1

Verpackungseinheit: Paar

Tiefe: 277,75 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenwand, Typ R= Rugged, getoxt mit 19-Zoll Winkel, für Textildichtung, mit Grifföchern und vier Befestigungslöchern pro 19-Zoll Winkel

Frontgriff bitte separat bestellen.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Die Schrauben für die Montage der Modulschienen und der Deck-/Bodenplatte bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.