



Plattenregal

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 2030 x 800 mm, Fachlast 750 kg, Teilungsabstand 85 mm, mit 6 Fächern, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 330752



Tafel-Regal

Plattenregal

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 2030 x 800 mm
- Fachlast 750 kg
- Teilungsabstand 85 mm
- mit 6 Fächern
- für Formate von 2000x1000 - 3000x1500 mm
- Einlagerung über Leichtlaufrolle an der Bodenstrinseite
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Teilungsabstand	85 mm
Regaltyp	Plattenregal	Bügel Anzahl	7 Stück
Höhe	1000 mm	für Formate von - bis	2000x1000 - 3000x1500 mm
Breite	2030 mm	Fachlast	750 kg
Tiefe	800 mm	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Einlagerung	Leichtlaufrolle	Werkstoffe mit spez.	3 kg/dm ³

	Bodenstirnseite	Gewicht bis
Fächer	6 Stück	Gewicht 130 kg

Zubehör

531614		Rampe für Plattenregal, Länge 800 mm, Aus Stahl feuerverzinkt
--------	---	---

Dazu passt auch ...

504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
528761		Fahrbare Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 400 kg, 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Schrank, 2 Ablageböden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
530774		Arbeitsbock, Aus Stahl, Traglast 200 kg, Höhe x Breite 600 - 1000 x 970 mm, Auflagefläche rutschhemmend und materialschonend, Breite x Tiefe 970 x 115 mm, platzsparend zusammenklappbar
891181		Saugheber, horizontale Traglast 30 kg, 1 Saugschale(n) mit Ø 120 mm, Körper aus Aluminium, Lieferumfang 2er Set im Koffer