

MIT KUNSTSTOFFRÖLLCHEN

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

| Bahnbreite mm | | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | |
|-------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gesamtbreite mm | | 340 | | | 440 | | | 540 | | | 640 | | |
| Fördergutbreite bis mm | | 500 | | | 600 | | | 700 | | | 800 | | |
| Fördergutlänge min. mm | | 375 | 300 | 225 | 375 | 300 | 225 | 375 | 300 | 225 | 375 | 300 | 225 |
| Achsabstand mm | | 125 | 100 | 75* | 125 | 100 | 75* | 125 | 100 | 75* | 125 | 100 | 75* |
| Gerade | Länge 1,0 m | 405873 | 405884 | 405895 | 405909 | 405931 | 405942 | 405953 | 405964 | 405975 | 405986 | 442971 | 405997 |
| | Länge 1,5 m | 406195 | 406209 | 406231 | 406242 | 406253 | 406264 | 406275 | 406286 | 406297 | 406311 | 406322 | 406333 |
| | Länge 2,0 m | 406344 | 406355 | 406366 | 406377 | 406898 | 406901 | 406912 | 406923 | 406934 | 406945 | 406956 | 406967 |
| | Länge 3,0 m | 406978 | 406989 | 407121 | 407132 | 407143 | 407154 | 407165 | 407176 | 407187 | 407198 | 407245 | 407256 |
| Kurve | 45° | 407267 | - | 407278 | 407493 | - | 407507 | 407518 | - | 407529 | 407551 | - | 407562 |
| | 90° | 407733 | - | 407948 | 407959 | - | 407981 | 407992 | - | 408011 | 408022 | - | 408077 |
| Durchgang mit Scharnier | Länge 1,0 m | 408088 | 408099 | 408102 | 408259 | 408281 | 408292 | 408306 | 408317 | 408328 | 408339 | 408361 | 408372 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MIT STAHLRÖLLCHEN

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

| Bahnbreite mm | | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | |
|-------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gesamtbreite mm | | 340 | | | 440 | | | 540 | | | 640 | | |
| Fördergutbreite bis mm | | 500 | | | 600 | | | 700 | | | 800 | | |
| Fördergutlänge min. mm | | 375 | 300 | 225 | 375 | 300 | 225 | 375 | 300 | 225 | 375 | 300 | 225 |
| Achsabstand mm | | 125 | 100 | 75* | 125 | 100 | 75* | 125 | 100 | 75* | 125 | 100 | 75* |
| Gerade | Länge 1,0 m | 408383 | 408394 | 408408 | 408419 | 408441 | 408452 | 408543 | 408554 | 408612 | 408703 | 408714 | 408725 |
| | Länge 1,5 m | 408736 | 408747 | 408758 | 408769 | 408791 | 408805 | 408816 | 408827 | 408838 | 408849 | 408995 | 409003 |
| | Länge 2,0 m | 409014 | 409025 | 409036 | 409047 | 409058 | 409069 | 409659 | 409681 | 409692 | 409706 | 409717 | 409728 |
| | Länge 3,0 m | 409739 | 409761 | 409772 | 409783 | 409794 | 409808 | 409819 | 409841 | 409852 | 409863 | 409874 | 409885 |
| Kurve | 45° | 409896 | - | 409921 | 409932 | - | 409943 | 409954 | - | 409965 | 409976 | - | 409987 |
| | 90° | 409998 | - | 410002 | 410013 | - | 410024 | 410035 | - | 410046 | 410057 | - | 410068 |
| Durchgang mit Scharnier | Länge 1,0 m | 410079 | 410104 | 410115 | 410126 | 410137 | 410148 | 410159 | 410181 | 410192 | 410206 | 410217 | 410228 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



Endanschlag

- Aus verzinktem Stahlblech

| Bahnbreite mm | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--|
| 300 | 400 | 500 | 600 | |
| 126268 | 126202 | 126304 | 588423 | |
| --- | --- | --- | --- | |



Seitliche Führungen

Ab 2 m Förderhöhe als Unfallschutz vorgeschrieben und für kritische Kurvenbereiche empfohlen.

- Aus verzinktem C-Profil
- Einstellbare Höhe bis 90 mm
- Einseitige Führungen bei Kurven immer am Außenradius

| Ausführung | | einseitig | beidseitig |
|------------|--------|-----------|------------|
| Gerade | lfd. m | 414499 | 414502 |
| | | --- | --- |
| Kurve | 45° | 414513 | 414524 |
| | | --- | --- |
| | 90° | 414535 | 414546 |
| | | --- | --- |



Stützen mit Drehgelenk

Für die ortsfeste Aufstellung
Zur festen Montage der Röllchenbahn.

- Rahmen aus Vierkantstahlrohr
- Lackierung himmelblau RAL 5015

| Bahnbreite mm | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|-------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Höhe mm von - bis | 275 - 340 | 428653 | 428664 | 428675 | 428686 |
| | 330 - 395 | 428744 | 428755 | 428766 | 428777 |
| | 390 - 570 | 428824 | 428835 | 428846 | 428857 |
| | 550 - 850 | 429055 | 404327 | 429077 | 429088 |
| | 680 - 1100 | 429168 | 405057 | 429204 | 429215 |



Dreibeinstütze

Für die ortsflexible Aufstellung
Zum Einhängen der Röllchenbahn.

- Lackierung himmelblau RAL 5015

| Bahnbreite mm | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|-------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Höhe mm von - bis | 275 - 340 | 428595 | 428609 | 428631 | 428642 |
| | 330 - 395 | 428697 | 428711 | 428722 | 428733 |
| | 390 - 570 | 510321 | 428799 | 428802 | 428813 |
| | 550 - 850 | 429011 | 510326 | 429033 | 429044 |
| | 680 - 1100 | 429099 | 510329 | 429146 | 429157 |