

Reflektorlampe R95 95x130mm, E27 230V 200W

Artikel-Nr. 41586



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	200 W
Lampenspannung:	230 - 230 V
Sockel:	E27
Ausstrahlungswinkel:	30 °
Reflektorart:	Flood
Reflektorfarbe:	Silber
Lichtstärke:	700 cd
Farbe:	ohne
Durchmesser:	95 mm
Gesamtlänge:	130 mm
Spezielle Anwendung:	sonstige
Cool Beam:	Nein
Neodym-Lampe:	Nein

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Reflektorlampe R95 95x130mm Reflektorlampe R95, E27. Durch speziellen Aufbau des Reflektors mehr Licht in Abstrahlrichtung. Klares, gerichtetes Licht setzt Akzente bei der Ausleuchtung von großen Räumen, gezielten Beleuchtung einzelner Objekte. Die Lampe ist universell einsetzbar in Strahlern und Leuchten, Wohnräumen, Gastronomie und Schaufenstern, für den öffentlichen und privaten Bereich. Sie strahlt ein gleichmäßiges, hochwertiges Licht ab.

Energieeffizienzklasse: D
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 200
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 4000
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 02.02.2015 15:13:51

