



AVO

Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, schwarz, max. 50W

Wand- und Deckenleuchte der AVO Serie bei der die je nach Version ein bis vier Leuchtenköpfe dreh- sowie schwenkbar an der Rosette montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000892
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	3
Schwenkbereich	90 °
Horizontaler Drehbereich	320 °
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	50 W
Farbe	schwarz
Lichtaustritt	direkt
Länge	40 cm
Breite	11.5 cm
Höhe	9.5 cm
Nettogewicht	0.75 kg
Bruttogewicht	0.969 kg
BIG WHITE Seite	413

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, schwarz
1005083	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, schwarz
1005078	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, grau
1005080	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, schwarz