

Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform des Steckers

Maximale Leistung in kompakter Bauform: ideal für platzkritische Umgebungen

- Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker
- kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
- Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
- Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
- Belegung: EIA/TIA 568B
- Spezifikation: Kat. 6A
- abwärtskompatible Versionen: Cat. 6, Cat. 5E und darunter
- Anzahl der Schirmungen: 2-fach
- Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
- Schirmung 2: ALU Geflecht
- Schirmungsklasse: S/FTP
- Aufbau Kabel: AWG 26/7
- Adern Material: Kupfer
- Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
- Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
- Stecker: vergossen
- Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
- Stecker Material: Kunststoff, Kupfer Gehäuse Nickel platiert
- Knickschutz: Nein
- Rastrnasenschutz: Nein
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: Soft-PVC, flexibel
- Durchmesser Kabel (ca.): 6,2mm
- Farbe Steckereinsatz: lila

Anwendungsbeispiele:

- kurze Bauform des Steckers vorteilhaft bei Rack-Installationen, CCTV / IP-Kameras oder Kabelkanälen
- erleichterte Kabelinstallation durch sehr geringe Biegeradien



Symbolbild: Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, hochflexibel, grau



Symbolbild: Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, hochflexibel, schwarz



Symbolbild: Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, hochflexibel, weiß

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patchkabel, hochflexibel	Kat. 6A	S/FTP	grau	grau	0,15 m		FL31-28310	22229763
		S/FTP	grau	grau	0,25 m		FL31-28000	22229766
	Kat. 6A	S/FTP	grau	grau	0,50 m		FL31-28010	22229769
		S/FTP	grau	grau	1,00 m		FL31-28020	22229772
	Kat. 6A	S/FTP	grau	grau	1,50 m		FL31-28150	22229775
		S/FTP	grau	grau	2,00 m		FL31-28030	22229778
	Kat. 6A	S/FTP	grau	grau	3,00 m		FL31-28040	22229781
		S/FTP	grau	grau	5,00 m		FL31-28050	22229784
	Kat. 6A	S/FTP	grau	grau	7,50 m		FL31-28060	22229787
		S/FTP	grau	grau	10,00 m		FL31-28070	22229790
	Kat. 6A	S/FTP	grau	grau	15,00 m		FL31-28080	22229793
		S/FTP	grau	grau	20,00 m		FL31-28090	22229796
	Kat. 6A	S/FTP	grau	grau	25,00 m		FL31-28100	22229799
		S/FTP	grau	grau	30,00 m		FL31-28480	22229802
	Kat. 6A	S/FTP	grau	grau	50,00 m		FL31-28500	22229805
		S/FTP	schwarz	schwarz	0,15 m		FL31-28315	22229762
	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	schwarz	0,25 m		FL31-28005	22229765
		S/FTP	schwarz	schwarz	0,50 m		FL31-28015	22229768
	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	schwarz	1,00 m		FL31-28025	22229771
		S/FTP	schwarz	schwarz	1,50 m		FL31-28155	22229774
	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	schwarz	2,00 m		FL31-28035	22229777
		S/FTP	schwarz	schwarz	3,00 m		FL31-28045	22229780
	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	schwarz	5,00 m		FL31-28055	22229783
		S/FTP	schwarz	schwarz	5,00 m		FL31-28056	22229785
	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	schwarz	7,50 m		FL31-28065	22229786
		S/FTP	schwarz	schwarz	10,00 m		FL31-28075	22229789
	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	schwarz	15,00 m		FL31-28085	22229792
		S/FTP	schwarz	schwarz	20,00 m		FL31-28095	22229795

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	schwarz	25,00 m		FL31-28105	22229798
		S/FTP	schwarz	schwarz	30,00 m		FL31-28485	22229801
	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	schwarz	50,00 m		FL31-28505	22229804
		S/FTP	weiß	weiß	0,15 m		FL31-28316	22229764
	Kat. 6A	S/FTP	weiß	weiß	0,25 m		FL31-28006	22229767
		S/FTP	weiß	weiß	0,50 m		FL31-28016	22229770
	Kat. 6A	S/FTP	weiß	weiß	1,00 m		FL31-28026	22229773
		S/FTP	weiß	weiß	1,50 m		FL31-28156	22229776
	Kat. 6A	S/FTP	weiß	weiß	2,00 m		FL31-28036	22229779
		S/FTP	weiß	weiß	3,00 m		FL31-28046	22229782
	Kat. 6A	S/FTP	weiß	weiß	7,50 m		FL31-28066	22229788
		S/FTP	weiß	weiß	10,00 m		FL31-28076	22229791
	Kat. 6A	S/FTP	weiß	weiß	15,00 m		FL31-28086	22229794
		S/FTP	weiß	weiß	20,00 m		FL31-28096	22229797
	Kat. 6A	S/FTP	weiß	weiß	25,00 m		FL31-28106	22229800
		S/FTP	weiß	weiß	30,00 m		FL31-28486	22229803
	Kat. 6A	S/FTP	weiß	weiß	50,00 m		FL31-28506	22229806