

fetra chariot-armoire

force 600 kg, avec 1 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1050 x
700 mm, plateforme en bois, châssis
avec finition époxy résistante aux
chocs et aux rayures en
RAL5007/RAL7035, avec 1 armoire,
av. 4 tiroir(s), avec bandage TPE

Numéro d'article: 118797



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot bloc-coffre

Force 600 kg











chariot-armoire

- force 600 kg
- avec 1 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1050 x 700 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007/RAL7035
- structure en acier soudée
- avec 1 armoire
- av. 4 tiroir(s)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	Ø de roue	200 mm
type de chariot	chariot-armoire	roulement	roulement rainuré à billes
charge	600 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	1050 mm	matériau	acier
largeur de plateau	700 mm	conducteur d'électricité	non
équipement chariot	1 armoire, 4 tiroirs	poignée	1 pièce
matériau de plateforme	bois	disposition des roues	rectangulaire
armoire	1 pièce	surface	finition peinture époxy
nombre de tiroirs	4 pièce	couleur	RAL5007/RAL7035
hauteur	905 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
nombre de plateaux	1 pièce	garantie	10 années
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	114 kg
pneumatique	TPE		

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225624		porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

309745



roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal