

BS-ROLLEN roulette fixe

force 100 kg, avec bandage TPE,
diamètre 80 mm, moyeu avec
roulement à rouleaux, jante en
plastique, fixation avec panneau

Numéro d'article: 159279



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

roulette fixe

- force 100 kg
- avec bandage TPE
- ménage le sol
- diamètre 80 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau

Détails techniques

type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	conducteur d'électricité	non
kit	non	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	100 kg	pare-fils	non
pneumatique	TPE	hauteur totale	105 mm
Ø de roue	80 mm	propriété surface de roulement	ménage le sol

matériau de jante	plastique	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
roulement	roulement à rouleaux	Poids	0,35 kg
élément de fixation	panneau		