

Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 145 x 300 x 200 mm, capacité 5,5 l, en polypropylène en vert, Parois ajourés, fond plein

lot 8 pièce

Numéro d'article: 203984



5 YEARS WARRANTY



Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 145 x 300 x 200 mm
- capacité 5,5 l
- force 20 kg
- capacité de gerbage 300 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en vert
- Parois ajourés, fond plein
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

Détails techniques




type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	charge	20 kg
capacité	5,5 l	capacité de gerbage	300 kg
hauteur	145 mm	couvercle	en accessoires (non

			compris)
longueur	300 mm	convient pour aliments	oui
largeur	200 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
matériau	polypropylène	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
gerbable	oui	convient pour les convoyeurs à r	oui
emboîtable	non	couleur	vert
pliable	non	garantie	5 années
structure de cloison	ajourés	Poids	3,2 kg

Accessoires

102189		Bac de rangement, pour bac gerbable 13 l, hauteur x longueur x largeur 120 x 86 x 73 mm, en polypropylène en jaune
508883		couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, en noir
508892		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, en noir
509425		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509428		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 10 mm, en polypropylène en anthracite
530307		Pince à étiquettes pour bac gerbable norme Europe, en métal
531616		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
531617		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
789403		roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc
992484		roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage plastique sur jante plastique

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion