

## Cascoo

### Roulette pivotante avec frein total



force 1000 kg, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polyamide, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243441

#### Roulette pivotante avec frein total

- force 1000 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 200 mm
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	Roulette pivotante	frein	frein total
charge	1000 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	distance trou de vis	105x84/76 mm

Ø de roue	200 mm	surface de boîtier	galvanisé
matériau de jante	polyamide	Poids	4,113 kg
roulement	Palier de pivotement		