

chariot avec barre de poussée

force 300 kg, plateau longueur x largeur 805 x 510 mm, plateforme en acier galvanisé, plateforme plein, châssis galvanisé en argent, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, roues avec bandage nylon



Numéro d'article: 272182

chariot avec barre de poussée




- force 300 kg
- plateau longueur x largeur 805 x 510 mm
- hauteur de charge 150 mm
- hauteur x longueur x largeur 925 x 805 x 510 mm
- structure en acier
- plateforme en acier galvanisé
- plateforme plein
- châssis galvanisé en argent
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- roues avec bandage nylon
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre de plateaux	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	bordure de sécurité	non
charge	300 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes

hauteur de charge	150 mm	pneumatique	nylon
longueur de plateau	805 mm	Ø de roue	100 mm
largeur de plateau	510 mm	disposition des roues	rectangulaire
plateforme	plein	hauteur	925 mm
matériau de plateforme	acier	longueur	805 mm
surface de plateforme	galvanisé	largeur	510 mm
rehausses	aucune	surface	galvanisé
emboîtable	non	couleur	argent
matériau	acier	garantie	5 années
poignée	1 pièce	Poids	12 kg

Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à espresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm