


PAVOY

armoire à tiroirs

Basis

hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 500 mm, 15 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 401415



PAVOY Armoire à tiroirs Basis

avec extension simple

armoire à tiroirs








- hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- 15 tiroir(s)
- force par tiroir 30 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV

- 10 années de garantie



Détails techniques

type de meuble	armoire	extension tiroir	85 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	surface de corps	finition peinture époxy
matériau	tôle d'acier	surface de face avant	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	blocage d'extension	oui
hauteur	900 mm	verrouillable	oui
largeur	1500 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	500 mm	cloison de séparation médiane	non
équipement armoire	tiroirs	poignée	poignée barre
nombre de tiroirs	15 pièce	roulant	non
hauteur frontale 100 mm	6 pièce	certification	GS // TÜV
hauteur frontale 200 mm	9 pièce	garantie	10 années
capacité de charge de tiroir	30 kg	Poids	122 kg
glissière tiroir	à roulement à billes		

Accessoires

527857		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, À emboîter
700009		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 2
700010		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 2
700011		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 2
700012		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 2
700014		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 2
700015		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 2

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris

520197



boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé