

## Bauer bac de rétention gerbable

pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 246 l, hauteur x largeur x profondeur 415 x 1200 x 800 mm, en acier avec laquage en RAL2000 orangé jaune

Numéro d'article: 525669



## Bauer Bac de rétention

### Emboîtables

bac de rétention gerbable

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 200 litres
- volume de rétention 246 l
- hauteur x largeur x profondeur 415 x 1200 x 800 mm
- s. caillebotis
- en acier avec laquage en RAL2000 orangé jaune
- fourreaux pour fourche, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- empilable pour gain de place



type de stockage de produits dan	bac de rétention	surface	laqué
type de bac de rétention	bac de rétention gerbable	couleur	orangé jaune // RAL2000
lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	aucun
volume de rétention	246 l	soubassement	fourreaux pour fourche
capacité	fût 2 x 200 litres	possibilité de passage au-dessous	oui
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	garde au sol	100 mm
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable	oui
hauteur	415 mm	emboîtable	oui
largeur	1200 mm	roulant	non
profondeur	800 mm	exécution couleur	orange
matériau	acier	Poids	53 kg

## Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525760		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm

