

bac de rétention

pour fût 4 x 200 litres, volume de rétention 230 l, hauteur x largeur x profondeur 285 x 1200 x 1200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 525708

Bac de rétention

Empilable

bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour fût 4 x 200 litres
- volume de rétention 230 l
- hauteur x largeur x profondeur 285 x 1200 x 1200 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur







Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	matériau	acier
type de bac de rétention	bac de rétention	surface	galvanisé
lieu de stockage	à l'abri	possibilité de passage au-dessous	oui
volume de rétention	230 l	garde au sol	100 mm
capacité	fût 4 x 200 litres	gerbable	oui

considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	roulant	non
hauteur	285 mm	exécution couleur	galvanisé
largeur	1200 mm	Poids	83 kg
profondeur	1200 mm		

Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm