

Bauer cabine pour bouteilles de gaz



pour 16 bouteilles de gaz de diamètre 230 mm, hauteur x largeur x profondeur 2190 x 1085 x 1085 mm, avec toit fermé, avec porte à battants, en treillis avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 529852

Bauer Cabine pour bouteilles de gaz

cabine pour bouteilles de gaz



- pour stockage en plein air
- pour 16 bouteilles de gaz de diamètre 230 mm
- hauteur x largeur x profondeur 2190 x 1085 x 1085 mm
- avec toit fermé
- avec porte à battants
- verrouillage sûr avec serrure à cylindre profilé
- en treillis avec revêtement en zinc anti-corrosion
- répond aux exigences TRGS 510
- Produit livré démonté

Détails techniques





type de stockage de produits dan	conteneur	type de porte	porte à battants
type de conteneur	cabine pour bouteilles de gaz	verrouillable	oui
lieu de stockage	en plein air	système de fermeture	serrure à cylindre profilé
considération comme matière dang	gaz	isolation	non
capacité	16 bouteilles de gaz	matériau	treillis

capacité bouteilles de gaz Ø 230	16 pièce	surface	galvanisé
hauteur	2190 mm	coupe-feu	pas protégé contre les incendies
largeur	1085 mm	livraison	démonté
profondeur	1085 mm	certification TRSG	répond aux exigences TRGS 510
toit	fermé	Poids	124 kg

Accessoires

529859		Tablette en caillebotis pour cabine pour bouteilles de gaz, largeur x profondeur 1085 x 1085 mm, en acier galvanisé à chaud
529872		Support pour bouteilles de gaz, pour bouteille de gaz jusqu'à 11 kg

Cela s'adapte aussi ...

202906		diable pour bouteilles, force 100 kg, pour 1x40/50 l bouteilles, protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein
202916		diable pour bouteilles, force 100 kg, pour 1 x 11 kg de gaz de propane bouteilles, protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525753		symbole de danger, Symbole/texte : facilement inflammable, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm