

Bauer

benne à fond ouvrant

hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 1040 mm, capacité 0,7 m³, avec œillets de grue, fourreaux, structure en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 906879



Bauer Benne à fond ouvrant

gerbable pour gain de place

benne à fond ouvrant

- hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 1040 mm
- capacité 0,7 m³
- force 1500 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 94 x 180 mm
- écartement passage de fourches 600 mm
- garde au sol 100 mm
- avec œillets de grue, fourreaux
- fond pliable
- fond rabattable déverrouillable par palan à câble, fermeture automatique lors de la descente
- empilable pour gain de place
- bac avec étrier à accrocher pour gerbeur et grue
- avec protection anti-glissement
- soubassement pieds
- structure en acier

- avec revêtement en zinc anti-corrosion
- poids 156 kg

Détails techniques

type de récipient	benne à fond ouvrant	largeur de charge	600 mm
capacité	0,7 m³	écartement fourreaux de fourche	600 mm
hauteur	970 mm	charge	1500 kg
longueur	1200 mm	dispositif de support	Œillets de grue, fourreaux
largeur	1040 mm	équipement bac	étrier à accrocher
matériau	acier	récipient équipement de sécurité	protection anti-glissement
norme européenne	non	gerbable	oui
soubassement	pliable	emboîtable	oui
fonction tablette	fond rabattable déverrouillable par palan à câble, fermeture automatique lors de la descente	couvercle	non
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	convient pour aliments	non
possibilité de passage au-dessous	oui	considération comme matière dang	non
soubassement	pieds	surface	galvanisé
garde au sol	100 mm	exécution couleur	galvanisé
hauteur des fourreaux de fourche	94 mm	Poids	156 kg
largeur des fourreaux de fourche	180 mm		

Accessoires

518144



Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg

Cela s'adapte aussi ...

203428



marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium

525920



panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif

527144



balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières

531837



rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir