



[www.trotec24.com](http://www.trotec24.com)

| Technische Daten                      |               | TTK 30 S        |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr.                           |               | 1.120.000.032   |
| Typ                                   |               | Luftentfeuchter |
| Entfeuchtungsleistung 30 °C / 80 % rH |               | 10 l / 24       |
| Entfeuchtungsleistung max.            |               | 12 l / 24       |
| Luftmenge                             |               | 100 m³/h        |
| Arbeitsbereich                        | Temperatur    | 5-35 °C         |
|                                       | Feuchtigkeit  | 49-100 %        |
| Spannung                              |               | 230 V           |
| Frequenz                              |               | 50 Hz           |
| Leistungsaufnahme max.                |               | 0,21 kW         |
| Wasserbehälter                        |               | 1,6 Liter       |
| Schallpegel                           |               | 40 dB (A)       |
| Abmessungen                           | Breite        | 310 mm          |
|                                       | Höhe          | 510 mm          |
|                                       | Tiefe         | 160 mm          |
| Gewicht                               | Nettogewicht  | 9,1 kg          |
|                                       | Bruttogewicht | 10,6 kg         |
| Verpackungsgröße                      | Breite        | 380 mm          |
|                                       | Höhe          | 525 mm          |
|                                       | Tiefe         | 200 mm          |

| Ausstattung und Funktionen             |                     |          |
|----------------------------------------|---------------------|----------|
| Kompressor                             | Rotationskompressor |          |
| Abtauautomatik                         | elektronisch        |          |
| Hygostat                               | ja, einstellbar     |          |
| Anzeige Behälter voll                  | LED                 |          |
| Überfüllschutz                         | ja                  |          |
| Luftfilter                             | auswaschbar         |          |
| Raumluftfilter                         | ja                  |          |
| Ionisator                              | nein                |          |
| Steuerung                              | elektronisch        |          |
| Ausblasrichtung                        | fest                |          |
| Betriebsstundenzähler                  | nein                |          |
| Stromverbrauchszähler                  | nein                |          |
| Gehäuseart                             | Kunststoff          |          |
| Ventilator                             | einstufig           |          |
| Timer-Funktion                         | nein                |          |
| Mobilität                              | Tragegriff(e)       | seitlich |
|                                        | Rollen              | nein     |
| Anschluss für externen Kondensatablauf |                     |          |
| Extras                                 |                     |          |