

Kunststoffschlauch PLN-12X1,75-NT

Teilenummer: 193407

FESTO

hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser | 12 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 65 mm |
| Innen-Durchmesser | 8,4 mm |
| Min. Biegeradius | 23 mm |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 14 bar |
| Zulassung | TÜV |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 80 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,054 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm |
| Farbe | natur |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | PE |