

# Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 4122 Char à bras léger



En tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Ridelles hauteur 250 mm, Plateau et ridelles en contreplaqué hydrofuge. Essieu avec timon. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale. Blocage automatique de l'essieu avant, conformément à la Norme EN 1757-3.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	400
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	945
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	545
<b>Hauteur de zone de chargement (mm)</b>	312
<b>Longueur totale (mm)</b>	1204
<b>Largeur totale (mm)</b>	600
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1185
<b>Type de pneu</b>	Gonflables
<b>Roues (mm)</b>	260 x 85
<b>Configuration</b>	mit Bordwänden
<b>Poids (kg)</b>	36
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976041223