


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 4122 Handtrekwagen



Van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Reling 250 mm hoog, laadvlak en wanden van watervast multiplex. Draaischamel besturing met dissel en handgreep. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen. Conform de Europese norm EN 1757-3.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	400
laadvlak lengte (mm)	945
laadvlak breedte (mm)	545
Laadvlakhoogte (mm)	312
Totale lengte (mm)	1204
Totale breedte (mm)	600
Totale hoogte (mm)	1185
Wielen	Lucht
Wielmaat (mm)	260 x 85
Uitvoering	mit Bordwänden
Gewicht (kg)	36
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976041223