

Termékinformációk

67 05 140

Erőkímélő homlokcsípőfogók

DIN ISO 5748

- Vágóélekkel puha, kemény huzalhoz és zongorahúrhoz
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános

Cikkszám	67 05 140
EAN	4003773017929
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	176 g
Méret	140 x 55 x 20 mm
Szabvány	DIN ISO 5748

Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,1 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 1,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

