

## Informazione prodotto

# 88 06 250

### KNIPEX Alligator®

Pinza regolabile per tubi e dadi

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V 



- Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione
- Migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30%
- Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
- Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
- Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- Design robusto, resistente allo sporco; particolarmente adatto per lavori all'aperto
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

### Generico

Art. No.	88 06 250
EAN	4003773039303
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
Peso	374 g
Dimensioni	250 x 73 x 28 mm
Norma	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Regolazioni	9
Capacità per tubi in pollici (diametro)	Ø 2 Pollici
Per dadi apertura	46 mm
Capacità per tubi (diametro)	Ø 50 mm
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

