

## ZARGES overgang Z600

bordes hoogte 1,29 m, bordes  
breedte x diepte 600 x 600 mm, 2 x 6  
treden met profiel (incl. bordes),  
breedte trede 600 mm, 45° helling,  
van aluminium, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 139321



## ZARGES Overgang Z600

overgang

- bordes hoogte 1,29 m, bordes breedte x diepte 600 x 600 mm
- trap beide zijden
- 2 x 6 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 600 mm
- 45° helling
- uitlading 2,845 m
- van aluminium
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- veilig in gebruik door balustrade en leuning aan 1 zijde
- leuning eenzijdig
- bevestiging met bodemconsoles
- gewicht 68,05 kg
- conform DIN EN ISO 14122



## Technische details

stijgtechniek	overgang	uitlading	2,845 m
materiaal	aluminium	belastbaar tot	300 kg
kanteling	45 °	treden belastbaar tot	150 kg
gebruik	beide zijden	in-/uitklapbaar	nee
hoogte sokkel	1,29 m	verrijdbaar	nee
breedte sokkel	600 mm	veiligheidsuitrusting ladder	balustrade en leuning aan 1 zijde
diepte sokkel	600 mm	veiligheidsbeugel	nee
lichte hoogte	1,17 m	leuning	eenzijdig
treden aantal	2 x 6	bevestigingstype	bodemconsole
type trede/sport	treden met profiel	norm	DIN EN ISO 14122
breedte treden	600 mm	gewicht	68,05 kg

## Gerelateerde Producten

139347



leuning voor overgang, 45° helling, Voor 6 treden