

Lutz elektrische mengpomp

voor dunvloeibare zuren en logen
met een maximale viscositeit van
150 mPas, pomp van polypropyleen

Artikelnummer: 201868



Lutz Lutz mengpompstation

met mengwerk van PP

elektrische mengpomp

- voor dunvloeibare zuren en logen met een maximale viscositeit van 150 mPas
- Geschikt voor IBC en 200-liter-vaten
- schroefdraad 1 1/4"
- pomp van polypropyleen
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- met GS-vignet



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	dompelbuisdiameter	50 mm
vaten-/containerhandling	pomp	dompeldiepte	1200 mm
pomptype	elektrische mengpomp	aansluiting	1 1/4"
opslagbak	IBC en 200-liter-vaten	max. viscositeit	150 mPas
medium	dunvloeibare zuren en logen	max. pompcapaciteit l/min	160 l/min
bediening	elektrisch	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
materiaal pomp	polypropyleen	certificering	GS
transporthoogte/zuighoogte	8,5 m	gewicht	4,8 kg