

## container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 850 x 800 x 1200 mm, inhoud 550 l, van polypropyleen in grijs, wanden gesloten, met verstevigingsribben en klep, bodem gesloten, 2 sleden



Artikelnummer: 209629



## Maxi-container

### Onderbouw met 2 vorkopeningen

container met grote capaciteit



- hoogte x lengte x breedte 850 x 800 x 1200 mm
- inhoud 550 l
- draagvermogen 500 kg
- van polypropyleen in grijs
- wanden gesloten, met verstevigingsribben en klep
- bodem gesloten
- 2 sleden
- Met doorvoer om door te boren voor uitloopkraan
- Met hefapparaten transporteerbaar, met heftruck kantelbaar
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C

## Technische details




baktype	container met grote capaciteit	draagvermogen	500 kg
euronorm	ja	stapelbaar	ja
inhoud	550 l	vouwbaar	nee
hoogte	850 mm	onderrijdbaar	ja

lengte	800 mm	onderbouw	2 sleden
breedte	1200 mm	afvoer	Met doorvoer om door te boren voor uitloopkraan
materiaal	polypropyleen	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
recyclebaar	ja	geschikt voor levensmiddelen	ja
wandconstructie	gesloten	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
wand uitrusting	verstevigingsribben // klep	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
vloerconstructie	gesloten	kleur	grijs
bak functie	Met hefapparaten transporteerbaar, met heftruck kantelbaar	gewicht	28 kg

## Gerelateerde Producten

142581		uitloopkraan, voor container met grote capaciteit, aansluiting 3/4"
506892		stapeldeksel, van polypropyleen, voor container met grote capaciteit met 550 l inhoud, breedte x diepte 1200 x 800 mm, in grijs

## Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium