


## palette industrielle Eco D3-ECO

en PE régénéré, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 1000 mm, force statique / dynamique 5000 / 1000 kg, soubassement 3 patins, tablette supérieure ajourés, en noir

lot 4 pièce



Numéro d'article: 222292



## Palette Eco D3-ECO

palette industrielle

- en PE régénéré
- hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 1000 mm
- force statique / dynamique 5000 / 1000 kg
- force dans le rayonnage 400 kg
- préhension Sur tous les côtés
- largeur d'entrée côté longueur/largeur 780 / 710 mm
- soubassement 3 patins
- tablette supérieure ajourés
- Résistant à la température -30 °C à +70 °C
- en noir
- poids 14 kg

## Détails techniques





type d'emballage	palette	soubassement	3 patins
type de palette	palette industrielle	convient pour aliments	non
hauteur	150 mm	résistance à la	-30 °C à +70 °C

		température	
longueur	1200 mm	Largeur d'entrée côté longueur	780 mm
largeur	1000 mm	Largeur d'entrée côté largeur	710 mm
capacité de charge statique	5000 kg	charge dynamique	1000 kg
matériau	PE régénéré	charge dans rayonnage	400 kg
recyclable	oui	bordure de sécurité	oui
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	emboîtable	non
revêtement extérieur	ajourés	couleur	noir
gerbable	oui	Poids	14 kg

## Accessoires

221934		Profilé de renfort pour palette, en plastique, augmente la force à 1250 kg
--------	--	--

## Cela s'adapte aussi ...

202873		diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm