

PROCITY verkeersspiegel rond

diameter 960 mm, maximale
zichtbreedte 20 m, zichtveld 90 °,
spiegel van Polymir®, UV- en
weersbestendig, frame van ABS in
rood/wit, reflecterend

Artikelnummer: 224516



PROCITY Verkeersspiegel

onbreekbaar en robuust

verkeersspiegel rond

- geschikt voor buiten
- diameter 960 mm
- maximale zichtbreedte 20 m
- zichtveld 90 °
- spiegel van Polymir®, UV- en weersbestendig
- frame van ABS in rood/wit, reflecterend
- voor montage tegen wand of paal
- uitgerust met houder
- 3 jaar garantie

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	diameter	960 mm
veiligheidsuitrusting	spiegel	zichtveld	90 °
spiegeltype	verkeersspiegel	max. afstand	20 m
plaats van toepassing	buiten	spiegel uitrusting	houder
materiaal spiegel	Polymir®	spiegel uitvoering	UV- en weersbestendig
materiaal frame	ABS	bevestigingstype	wand-/paalmontage
type oppervlakte	reflecterend	garantie	3 jaar

kleur lijst	rood/wit	gewicht	18 kg
vorm	rond		

Gerelateerde Producten

224521		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
224522		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal vuurverzinkt met lak in RAL6005 mosgroen
224523		verwarmingsfolie voor verkeersspiegel, 200 V, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

224520		verbindingshouder voor verkeersspiegel, lengte 1300 mm, van staal, vuurverzinkt
224521		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
224522		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal vuurverzinkt met lak in RAL6005 mosgroen
224523		verwarmingsfolie voor verkeersspiegel, 200 V, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar